

Amorceurs

SI 51 220-240V 50/60HZ

Amorceurs HID pour systèmes en série


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Température	
Température maximale du produit (max.)	80 °C
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	SNI-85
Poids net (pièce)	0,040 kg
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 75 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	SI 51 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	SI 51 220-240V 50/60HZ
Code EOC	871150091553530
Code de commande	91553530
Code 12NC	913619519966
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500915535
Conditionnement par carton	48
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500908353

Amorceurs

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm

