

**PHILIPS**

**Lighting**



# Amorceurs

## SND 57 220-240V 50/60Hz

Amorceurs HID pour systèmes en série


### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Température	
Température maximale du produit (max.)	90 °C
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	SNI-85
Poids net (pièce)	0,050 kg
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Marquage CE	Non
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 85 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	SND 57 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	SND 57 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871150093066830
Code de commande	8711500930668
Code 12NC	913700184966
Code de commande local	SND57
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500930668
Conditionnement par carton	48
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500930675

## Amorceurs

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement