



# **Amorceurs**

# SND 57 220-240V 50/60HZ

Amorceurs HID pour systèmes en série


## Données du produit

Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	220 à 240 V		
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Câblage			
Type de connecteur	Vis		
Température			
Température maximale du produit (max.)	90 ℃		
Mécanique et boîtier			
Corps du luminaire	SNI-85		
Poids net (pièce)	0,050 kg		
Approbation et application			
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC		

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 85 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	SND 57 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	SND 57 220-240V 50/60HZ
Code EOC	871150093066830
Code de commande	93066830
Code 12NC	913700184966
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500930668
Conditionnement par carton	48
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500930675

### **Amorceurs**

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

