



Accenditori per HID

SND 58 220-240V 50/60HZ

Accenditore HID per sistemi in serie


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Temperatura	
Temp. massima involucro (Max)	90 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	SNI-85
Peso netto (Pezzo)	0,050 kg
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 85 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SND 58 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	SND 58 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150093068230
Descrizione codice locale	SND58
Codice d'ordine	93068230
Codice materiale (12NC)	913700185166
Codice locale	SND58
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500930682
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	48
EAN/UPC - Case	8711500930699

Accenditori per HID

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

