



Tändare för gasurladdningslampor

SND 58 220-240V 50/60Hz

HID-tändare för seriekopplade system


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv
Temperatur	
T-Case max. (max)	90 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	SNI-85
Nettovikt (styck)	0,050 kg
Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat

CE-märkning	Nej
Omgivningstemperatur	-20 °C till +85 °C
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SND 58 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	SND 58 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150093068230
Beskrivning av lokal kod	7902240
Beställningsnummer	913700185166
Materialnummer (12NC)	913700185166
Lokal kod	7902240
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500930682
Räknare - antal förpackningar per kartong	48
EAN/UPC - Hölje	8711500930699

Tändare för gasurladdningslampor

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

