



HF-Basic II for TL-D lamps

HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Balasto electrónico asequible, fiable, cumplimiento CE. Balasto electrónico de alta frecuencia para lámparas TLD alternativa fluorescente Ideal para balastos electromagnéticos (EM)

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción	0,35 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	31 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	12

Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]
Terminales de salida de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	2,00 m

Temperatura	
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C
Temperatura máxima (máx.)	75 °C

Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	- [Not Specified]
Peso neto (pieza)	0,240 kg


Aprobación y aplicación	
Índice de eficiencia energética	A2
Norma de seguridad	IEC 61347-2-3
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV
Rango de temperatura ambiente	-15 °C a 50 °C

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150093160330
Código de pedido	93160330
Código 12NC	913700192966
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500931603

HF-Basic II for TL-D lamps

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500931610

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

