

# HF-Basic II for TL-D lamps

## HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Alimentatore elettronico ad alta frequenza (HF), affidabile, conforme alle norme CE e ad un prezzo accessibile, per le lampade fluorescenti TL-D. L'alternativa ideale ai reattori elettromagnetici (EM).

### Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica                                         |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione in ingresso                                                    | Da 220 a 240 V                                                                                             |
| Frequenza di linea                                                      | 50 to 60 Hz                                                                                                |
| Frequenza di ingresso                                                   | Da 50 a 60 Hz                                                                                              |
| Larghezza corrente di spunto                                            | 0,35 ms                                                                                                    |
| Picco corrente di spunto (Max)                                          | 31 A                                                                                                       |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 12                                                                                                         |
| Cablaggio                                                               |                                                                                                            |
| Tipo di connettore terminali in ingresso                                | Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale] |
| Tipo di connettore terminali di uscita                                  | Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale] |
| Lunghezza cavo da dispositivo a lampada                                 | 2,00 m                                                                                                     |
| Temperatura                                                             |                                                                                                            |
| Temp. Involucro per definire la durata (Nom)                            | 75 °C                                                                                                      |


| Temp. massima involucro (Max)   | 75 °C                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Meccanica e corpo               |                                                 |
| Corpo                           | - [Not Specified]                               |
| Peso netto (Pezzo)              | 0,240 kg                                        |
| Approvazione e applicazione     |                                                 |
| Indice di efficienza energetica | A2                                              |
| Standard di sicurezza           | IEC 61347-2-3                                   |
| Standard ambientale             | ISO 14001                                       |
| Marchi di approvazione          | Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV |
| Intervallo temperatura ambiente | Da -15 °C a 50 °C                               |
| Dati del prodotto               |                                                 |
| Nome prodotto ordine            | HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz          |
| Nome completo prodotto          | HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz          |
| Full EOC                        | 871150093160330                                 |
| Descrizione codice locale       | HF2B258                                         |
| Codice d'ordine                 | 93160330                                        |
| Codice materiale (12NC)         | 913700192966                                    |

HF-Basic II for TL-D lamps

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Codice locale                               | HF2B258       |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500931603 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12            |

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Case | 8711500931610 |
|----------------|---------------|

Disegno tecnico



| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |

