



HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Balastos encapsulados para utilizar con lámparas SON (T) (Plus), HPL, HPI y MH de potencias nominales de 1000 W y superiores


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 V (predeterminado) o 240 V
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Cableado	
Tipo de conector	Tornillo
Mecánicos y de carcasa	
Peso neto (pieza)	9,000 kg
Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207
Nombre completo del producto	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207
Full EOC	871150006237600
Código de pedido	06237600
Código 12NC	913700217303
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500996657
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8711500062376

HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

