

**PHILIPS**

**Lighting**



# **Ballasts Forte Puissance**

## **BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207**

Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus

### **Données du produit**

#### **Fonctionnement et électricité**

Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

#### **Câblage**

Type de connecteur	Vis
--------------------	-----

#### **Mécanique et boîtier**

Poids net (pièce)	9,000 kg
-------------------	----------

#### **Approbation et application**


Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
--------------	-----------------------------

#### **Données du produit**

Nom du produit de la commande	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207
Nom de produit complet	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207
Code EOC	871150006237600
Code de commande	06237600
Code 12NC	913700217303
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500996657
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500062376

## Ballasts Forte Puissance

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz	6,5 mm	102,0 mm	207,0 mm	172,0 mm	196,0 mm	117,0 mm	88,0 mm
HP-207							



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, avril 16 - Les données sont sujettes à changement