



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Reattori incapsulati per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze specificate di 1000 W e oltre


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V (predefinito) o 240 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	9,000 kg
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207
Nome completo prodotto	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207
Full EOC	871150006237600
Descrizione codice locale	BHL1000L78
Codice d'ordine	06237600
Codice materiale (12NC)	913700217303
Codice locale	BHL1000L78
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500996657
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8711500062376

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

