



HighPower- Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 V (Standard) oder 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	12,700 kg
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat

Produktdaten	
Bestell-Produktname	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
Gesamtbezeichnung des Produkts	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Gesamt-Produktcode	871150006236900
Bestellcode	06236900
Material-Nr. (12NC)	913700217503
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500996640
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711500062369

HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

