



HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Balastos encapsulados para utilizar con lámparas SON (T) (Plus), HPL, HPI y MH de potencias nominales de 1000 W y superiores


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 V (predeterminado) o 240 V
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Cableado	
Tipo de conector	Tornillo
Mecánicos y de carcasa	
Peso neto (pieza)	12,700 kg
Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC
Marca CE	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
Nombre completo del producto	BSN 1000 L78 230/240V 50Hz HP-257
Full EOC	871150006236900
Código de pedido	06236900
Código 12NC	913700217503
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500996640
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8711500062369

HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

