

PHILIPS

Lighting



Ballasts Forte Puissance

BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus

Données du produit

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage

Type de connecteur	Vis
--------------------	-----

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	12,700 kg
-------------------	-----------

Approbation et application


Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Marquage CE	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
Nom de produit complet	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
Code EOC	871150006236900
Code de commande	8711500996640
Code 12NC	913700217503
Code de commande local	BSN1000L78
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500996640
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500062369

Ballasts Forte Puissance

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz	6,5 mm	102,0 mm	257,0 mm	222,0 mm	246,0 mm	117,0 mm	88,0 mm
HP-257							

