



# **Ballasts Forte Puissance**

## BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus


#### Données du produit

Fonctionnement et électricité					
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V				
Fréquence linéaire	50 Hz				
Fréquence d'entrée	50 Hz				
Câblage					
Type de connecteur	Vis				
Mécanique et boîtier					
Poids net (pièce)	12,700 kg				
Approbation et application					
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC				
Marquage CE	Oui				

Données du produit					
Nom du produit de la commande	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257				
Nom de produit complet	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257				
Code EOC	871150006236900				
Code de commande	06236900				
Code 12NC	913700217503				
Numérateur - Quantité par kit	1				
Code EAN – Produit/Boîte	8711500996640				
Conditionnement par carton	1				
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500062369				

### **Ballasts Forte Puissance**

#### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	А3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.