



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BSN 1000 L78 230/240V 50Hz HP-257

Reattori incapsulati per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze specificate di 1000 W e oltre


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V (predefinito) o 240 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	12,700 kg
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
Nome completo prodotto	BSN 1000 L78 230/240V 50Hz HP-257
Full EOC	871150006236900
Descrizione codice locale	BSN1000L78
Codice d'ordine	06236900
Codice materiale (12NC)	913700217503
Codice locale	BSN1000L78
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500996640
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8711500062369

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

