



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317


Reattori incapsulati per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze specificate di 1000 W e oltre

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Nome completo prodotto	
Tensione in ingresso	Da 380 a 415 V	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	
Frequenza di linea	50 Hz	Full EOC	
Frequenza di ingresso	50 Hz	871150006384700	
Cablaggio		Descrizione codice locale	
Tipo connettore	Vite	BHL2000L76	
Meccanica e corpo		Codice d'ordine	
Peso netto (Pezzo)	17,000 kg	06384700	
Approvazione e applicazione		Codice materiale (12NC)	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC	913700217903	
Dati del prodotto		Codice locale	
Nome prodotto ordine	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	BHL2000L76	
		Numeratore - Quantità per confezione	
		1	
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	
		8711500996664	
		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	
		1	
		EAN/UPC - Case	
		8711500063847	

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

