


PHILIPS

Lighting



Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage

Type de connecteur	Vis
--------------------	-----

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	1,280 kg
-------------------	----------

Approbation et application


Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
--------------	-----------------------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
Nom de produit complet	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
Code EOC	871150005968031
Code de commande	8711500059680
Code 12NC	913700226526
Code de commande local	BSN70L33TS
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500059680
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500062154

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm
HD1-118					

