

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis


Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	1,280 kg

Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
Nom de produit complet	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118
Code EOC	871150005968031
Code de commande	05968031
Code 12NC	913700226526
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500059680
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500062154

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm
HD1-118					

