


HID-HeavyDuty BSN semi-parallel SON/CDO/MH/HPI

BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166

Obudowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonnikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz

Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba


Mechanika i korpus	
Waga netto (szt.)	4,550 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Znak CE	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166
Pełna nazwa produktu	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166
Full EOC	871150005976530
Kod zamówienia	05976530
Materiał Nr (12NC)	913700226926
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500059765
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8711500059772

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel SON/CDO/MH/HPI

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm

© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.