



HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Balastos encapsulados para utilizar con lámparas SON (T) (Plus), HPL, HPI y MH de potencias nominales de 1000 W y superiores


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	380 a 415 V
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Cableado	
Tipo de conector	Tornillo
Mecánicos y de carcasa	
Peso neto (pieza)	17,500 kg
Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC
Marca CE	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
Nombre completo del producto	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317
Full EOC	871150074276600
Código de pedido	74276600
Código 12NC	913700232103
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500996695
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8711500742766

HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

