



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Reattori incapsulati per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze specificate di 1000 W e oltre


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 380 a 415 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	17,500 kg
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC
Marchio CE	Sì
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Nome completo prodotto	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317
Full EOC	871150074276600
Descrizione codice locale	BHD2000L76
Codice d'ordine	74276600
Codice materiale (12NC)	913700232103
Codice locale	BHD2000L76
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500996695
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8711500742766

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

