



Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	4,950 kg
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
Nom de produit complet	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166
Code EOC	872790088704400
Code de commande	88704400
Code 12NC	913700277826
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500881571
Conditionnement par carton	2
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900887044

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

