



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166


Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparalelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Nome completo prodotto	
Tensione in ingresso	230 V (predefinito) o 240 V	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz	
Frequenza di linea	50 Hz	BC3-166	
Frequenza di ingresso	50 Hz	Full EOC	
Cablaggio		872790088704400	
Tipo connettore	Vite	Descrizione codice locale	
Meccanica e corpo		BSN400K407ITS	
Peso netto (Pezzo)	4,950 kg	Codice d'ordine	
Approvazione e applicazione		88704400	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC	Codice materiale (12NC)	
Dati del prodotto		913700277826	
Nome prodotto ordine	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	Codice locale	
		BSN400K407ITS	
		Numeratore - Quantità per confezione	
		1	
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	
		8711500881571	
		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	
		2	
		EAN/UPC - Case	
		8727900887044	

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

