HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V (predefinito) o 240 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz

Cablaggio	
Tipo connettore	Vite

Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	4,950 kg

Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC
Marchio CE	Sì

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
Nome completo prodotto	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166
Full EOC	872790088704400
Descrizione codice locale	BSN400K407ITS
Codice d'ordine	88704400
Codice materiale (12NC)	913700277826
Codice locale	BSN400K407ITS
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500881571
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
EAN/UPC - Case	8727900887044

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

© 2025 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.