

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonnikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V (domyślne) lub 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz

Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba


Mechanika i korpus	
Waga netto (szt.)	4,950 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Znak CE	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
Pełna nazwa produktu	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166
Full EOC	872790088704400
Kod zamówienia	88704400
Materiał Nr (12NC)	913700277826
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500881571
Numerator - Packs per outer box	2
EAN/UPC – Opakowanie	8727900887044

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.