

# HF-Matchbox Blue

## HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

Le ballast HF-Matchbox Blue est un ballast haute fréquence accessible, fiable, compact et léger à utiliser avec des puissances système inférieures à 25 W en combinaison avec des lampes TL mini, TL-D, TL5 et TL5c, PL-T/C et PL-L/S. La gamme HF-M Blue se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes de sécurité et de performances internationales qui s'appliquent et présente un indice d'efficacité énergétique (IEE CELMA ) A2.


### Données du produit

| Fonctionnement et électricité                           |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Tension d'entrée                                        | 230 à 240 V    |
| Fréquence linéaire                                      | 50 to 60 Hz    |
| Fréquence d'entrée                                      | 50 à 60 Hz     |
| Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) | 159            |
| Câblage                                                 |                |
| Type de connecteur bornes d'entrée                      | Insertion      |
| Couleur bornes d'entrée                                 | Bleu           |
| Couleur bornes de sortie                                | Gris           |
| Type de connecteur bornes de sortie                     | Insertion      |
| Longueur de câble entre l'appareil et la lampe          | 1,50 m         |
| Température                                             |                |
| Gamme de températures ambiantes                         | -10 °C à 40 °C |
| Température maximale du produit (max.)                  | 75 °C          |
| Mécanique et boîtier                                    |                |
| Corps du luminaire                                      | LH             |

| Approbation et application    |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indice de protection          | IP20 [Protection des doigts]                        |
| Homologation                  | Marquage F Marquage CE Certificat VDE Certificat CB |
| Données du produit            |                                                     |
| Nom du produit de la commande | HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V                   |
| Nom de produit complet        | HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V                   |
| Code EOC                      | 871150053680830                                     |
| Code de commande              | 53680830                                            |
| Code 12NC                     | 913700421366                                        |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                                   |
| Poids net (pièce)             | 0,036 kg                                            |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8711500536808                                       |
| Conditionnement par carton    | 50                                                  |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8711500536815                                       |

# HF-Matchbox Blue

## Schéma dimensionnel



| Product                           | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V | 144 mm | 133 mm | 22 mm | 22 mm | 4,2 mm |

| Product                           |
|-----------------------------------|
| HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V |

