

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Blue è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI) di A2.


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 230 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	159
Cablaggio	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Inserto
Terminali ingresso colore	Blu
Terminali in uscita colore	Grigio
Tipo di connettore terminali di uscita	Inserto
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	1,50 m
Temperatura	
Temp. massima involucri (Max)	75 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	LH
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]

Peso netto (Pezzo)	0,036 kg
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato VDE Certificato CB
Intervallo temperatura ambiente	Da -10 °C a 40 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Nome completo prodotto	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Full EOC	871150053680830
Descrizione codice locale	HFM109L
Codice d'ordine	53680830
Codice materiale (12NC)	913700421366
Codice locale	HFM109L
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500536808
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
EAN/UPC - Case	8711500536815

HF-Matchbox Blue

Disegno tecnico



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

