




HF-Matchbox Rojo

HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V

HF-Matchbox Red es un económico balasto de alta frecuencia, compacto, ligero y fiable, para utilizar con sistemas de potencia inferior a 25 W en combinación con lámparas TL mini, TL-D, TL5 y TL5c, PL-T/C y PL-L/S. La gama HF-M Red se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2.


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	101
Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Inserción
Terminales de entrada de color	Azul
Terminales de salida de color	Gris
Terminales de salida de tipo de conector	Inserción
Temperatura	
Temperatura máxima (máx.)	80 °C
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	SH
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Peso neto (pieza)	0,034 kg

Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC
Marca CE	No
Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V
Nombre completo del producto	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V
Full EOC	871150093140530
Código de pedido	93140530
Código 12NC	913700423266
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500931405
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Embalaje con código EAN/UPC	8711500931412

HF-Matchbox Rojo

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 114 SH	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
TL/TL5/PL-C/S 230-240V						

