



HF-Regulator II para TL-D

HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Balasto regulable electrónico de alta frecuencia, que utiliza el señal analógiao (1-10 V) para la regulación de lámparas TL-D

Datos del producto

| Operativos y eléctricos | |
|---|-------------|
| Tensión de entrada | 220 a 240 V |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Corriente de pérdida a tierra (máx.) | 0,5 mA |
| Anchura de corriente de irrupción | 0,25 ms |
| Pico de corriente de irrupción (máx.) | 27 A |
| Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.) | 28 |

| Cableado | |
|---|---|
| Terminales de entrada de tipo de conector | Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual] |
| Terminales de salida de tipo de conector | Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual] |

| Controles y regulación | |
|------------------------|-------|
| Interfaz de control | 1-10V |

| Mecánicos y de carcasa | |
|------------------------|-------------|
| Carcasa | L 360x30x21 |


| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Código de protección de entrada | IP20 [Protección contra dedos] |
| Peso neto (pieza) | 0,270 kg |

| Aprobación y aplicación | |
|---------------------------------|--|
| Índice de eficiencia energética | A1 BAT |
| Norma de seguridad | IEC 61347-2-3 |
| Estándar medioambiental | ISO 14001 |
| Marcas de conformidad | Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV |
| Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 50 °C |

| Datos de producto | |
|--|------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| Nombre completo del producto | HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC | 871150091017230 |
| Código de pedido | 91017230 |
| Código 12NC | 913700609466 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8711500910172 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8711500910189 |

HF-Regulator II para TL-D

Plano de dimensiones



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 22 mm | 360 mm | 350 mm | 30 mm |

