



# HF-PERFORMER EII

## Intelligent für TL5 HE/HO Lampen

### HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Performer Intelligent erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank der intelligenten Stromsparfunktion kann dieses Vorschaltgerät die Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5, TL5c, TL-D und PL-L erheblich steigern.

#### Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik                           |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Eingangsspannung                               | 220 bis 240 V |
| Netzfrequenz                                   | 50 to 60 Hz   |
| Eingangsfrequenz                               | 50 bis 60 Hz  |
| Ableitstrom (max.)                             | 0,5 mA        |
| Einschaltstromweite                            | 0,35 ms       |
| Einschaltstrom (max.)                          | 31 A          |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) 12 |               |
| Verdrahtung                                    |               |
| Typ Anschlussklemme Eingang                    | Einsatz       |
| Anschlussklemme sekundär                       | Einsatz       |
| Temperatur                                     |               |
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)            | 75 °C         |


| Gehäusetemperatur (Max)    | 75 °C                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Mechanik und Gehäuse       |                                               |
| Gehäuse                    | L360x30x22                                    |
| Schutzart (IP)             | IP20 [Fernhalten von Fingern]                 |
| Nettogewicht (Stück)       | 0,247 kg                                      |
| Genehmigung und Anwendung  |                                               |
| Energieeffizienzindex      | A2 BAT                                        |
| Sicherheitsstandard        | IEC 61347-2-3                                 |
| Umweltnorm                 | ISO 14001                                     |
| Zeichen & Zertifikate      | CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat |
| CE-Zeichen                 | Ja                                            |
| Umgebungstemperaturbereich | -25 °C bis 50 °C                              |

# HF-PERFORMER EII Intelligent für TL5 HE/HO Lampen

| Produktdaten                   |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Bestell-Produktname            | HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII |
| Gesamt-Produktcode             | 872790086249200             |
| Bestellcode                    | 8711500881182               |
| Material-Nr. (12NC)            | 913700652566                |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500881182 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 12            |
| EAN Umverpackung                | 8727900862492 |

## Abmessungsskizzen



| Product                     | D1     | C1    | A1     | A2     | B1    |
|-----------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII | 4,2 mm | 22 mm | 360 mm | 350 mm | 30 mm |

