



# HF-PERFORMER EII Intelligent für TL5 HE/HO Lampen

## HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V

Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Performer Intelligent erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank der intelligenten Stromsparfunktion kann dieses Vorschaltgerät die Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5, TL5c, TL-D und PL-L erheblich steigern.

### Produkt Daten


Betrieb und Elektrik		Gehäusetemperatur (Max)	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gehäusetemperatur (Max)	75 °C
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Mechanik und Gehäuse	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Gehäuse	L 425x30x22
Ableitstrom (max.)	0,5 mA	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Einschaltstromweite	0,37 ms	Nettogewicht (Stück)	0,380 kg
Einschaltstrom (max.)	31 A	Genehmigung und Anwendung	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	8	Energieeffizienzindex	A2 BAT
Verdrahtung		Sicherheitsstandard	IEC 61347-2-3
Typ Anschlussklemme Eingang	Einsatz	Umweltnorm	ISO 14001
Anschlussklemme sekundär	Einsatz	Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat
Temperatur		Umgebungstemperaturbereich	-25 °C bis 50 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C		

## HF-PERFORMER EII Intelligent für TL5 HE/HO Lampen

Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V
Gesamt-Produktcode	872790086250800
Bestellcode	86250800
Material-Nr. (12NC)	913700652666

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500881199
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900862508

### Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm

