

# HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

## HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V

Statecznik HF-Performer Intelligent to wąski, lekki statecznik elektroniczny typu HF, pozwalający na wymianę świetlówek TL5 HE i HO o tej samej długości. Technologia ta pozwala maksymalnie zwiększyć logistyczną elastyczność projektu i obsługi opraw. Dzięki funkcjonalności inteligentnego zasilania, która opiera się na technologii Philips EII, stateczniki HF-Performer Intelligent jest rozwiązaniem optymalnym dla systemów o wysokiej wydajności (CELMA EEI A2 BAT) w połączeniu z lampami TL5 i TL5 Eco.

### Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 220 do 240 V |
| **Częstotliwość linii** | 50 to 60 Hz |
| **Częstotliwość wejściowa** | 50 do 60 Hz |
| **Prąd upływu (Max)** | 0,5 mA |
| **Szerokość prądu rozruchowego** | 0,37 ms |
| **Szczyt prądu rozruchowego (Max)** | 31 A |
| **Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)** | 8 |

| Okablowanie | |
|---|---|
| **Złącze wejściowe typu połączenia** | Wkład |
| **Złącze wyjściowe typu połączenia** | Wkład |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)** | 75 °C |
| **Maksymalna temperatura obudowy (Max)** | 75 °C |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Obudowa** | L 425x30x22 |
| **Kod stopnia ochrony** | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| **Waga netto (szt.)** | 0,380 kg |


| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Wskaźnik efektywności energetycznej** | A2 BAT |
| **Norma bezpieczeństwa** | IEC 61347-2-3 |
| **Norma środowiskowa** | ISO 14001 |
| **Oznaczenia Certyfikatów** | Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV |
| **Znak CE** | Tak |
| **Zakres temperatury otoczenia** | Od -25°C do 50°C |

# HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII |
| **Pełna nazwa produktu** | HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V |
| **Full EOC** | 872790086250800 |
| **Kod zamówienia** | 86250800 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 913700652666 |

| | |
|---|---|
| **Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8711500881199 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 12 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8727900862508 |

## Rysunki techniczne




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII | 4,2 mm | 22 mm | 425 mm | 415 mm | 30 mm |

© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.