



VVG Zündgeräte (MK4)

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Philips HID-Zündgeräte (semi-parallel) eignen sich zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät. Es deckt eine große Bandbreite an Lampen und Vorschaltgeräten ab und kann dank seiner kompakten Konstruktion auch in kleinen Leuchten eingesetzt werden.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Max)	90 °C
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	30,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat

Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 85 °C
Produktdaten	
Bestell-Produktname	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790089567400
Bestellcode	89567400
Material-Nr. (12NC)	913700655366
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900771312
Zähler - Pakete pro Außenkarton	48
EAN Umverpackung	8727900895674

VVG Zündgeräte (MK4)

Abmessungsskizzen



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

Product
SKD 578 220-240V 50/60Hz

