

PHILIPS

Lighting



HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Accenditore HID per sistemi in semiparallelo


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Temperatura	
Temp. massima involucro (Max)	90 °C
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	30,000 g
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC
Marchio CE	No


Intervallo temperatura ambiente	-30 °C a 85 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089567400
Descrizione codice locale	SKD578
Codice d'ordine	89567400
Codice materiale (12NC)	913700655366
Codice locale	SKD578
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900771312
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	48
EAN/UPC - Case	8727900895674

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Disegno tecnico



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm



Product
SKD 578 220-240V 50/60Hz

