



HF-PERFORMER EII Intelligent für TL5 HE/HO Lampen

HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Performer Intelligent erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank der intelligenten Stromsparfunktion kann dieses Vorschaltgerät die Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5, TL5c, TL-D und PL-L erheblich steigern.

Produkt Daten


Betrieb und Elektrik		Gehäusetemperatur (Max)	
Eingangsspannung	220 bis 240 V		75 °C
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Mechanik und Gehäuse	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Gehäuse	L360x30x22
Ableitstrom (max.)	0,5 mA	Nettogewicht (Stück)	0,285 kg
Einschaltstromweite	0,4 ms	Genehmigung und Anwendung	
Einschaltstrom (max.)	45 A	Energieeffizienzindex	A2 BAT
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	12	Sicherheitsstandard	IEC 61347-2-3
Verdrahtung		Umweltnorm	ISO 14001
Typ Anschlussklemme Eingang	Einsatz	Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat
Anschlussklemme sekundär	Einsatz	CE-Zeichen	Ja
Kabellänge von Gerät zu Lampe	2 m	Umgebungstemperaturbereich	-25 °C bis 50 °C
Temperatur			
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C		

HF-PERFORMER EII Intelligent für TL5 HE/HO Lampen

Produkt Daten	
Bestell-Produktname	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Gesamt-Produktcode	872790088775400
Bestellcode	88775400
Material-Nr. (12NC)	913700657666

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500881960
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900887754

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

