



HF-Performer Intelligent para TL5

HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

HF-Performer Intelligent es un balasto electrónico de alta frecuencia, delgado y ligero, que permite intercambiar lámparas TL5 HE y HO de la misma longitud para maximizar la flexibilidad logística máxima del diseño y manejo de luminarias. Gracias a la función de alimentación inteligente basada en la tecnología Philips EII, HF-Performer Intelligent está optimizado para una máxima eficacia del sistema (nivel A2 BAT de CELMA EEI) en combinación con las lámparas TL5 y TL5 Eco.


Datos del producto

Operativos y eléctricos		Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V	Carcasa	L360x30x22
Line Frequency	50 to 60 Hz	Peso neto (pieza)	0,285 kg
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Aprobación y aplicación	
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA	Índice de eficiencia energética	A2 BAT
Anchura de corriente de irrupción	0,4 ms	Norma de seguridad	IEC 61347-2-3
Pico de corriente de irrupción (máx.)	45 A	Estándar medioambiental	ISO 14001
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	12	Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV
Cableado		Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C
Terminales de entrada de tipo de conector	Insertión	Datos de producto	
Terminales de salida de tipo de conector	Insertión	Nombre de producto del pedido	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	2 m	Nombre completo del producto	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Temperatura		Full EOC	872790088775400
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C	Código de pedido	88775400
Temperatura máxima (máx.)	75 °C	Código 12NC	913700657666
		Cantidad por paquete	1

HF-Performer Intelligent para TL5

EAN/UPC - Producto/Caja	8711500881960
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900887754

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

