



# PrimaVision Compact para CDM

## HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Equipo electrónico HID ligero, compacto y de alta calidad para un rendimiento óptimo y fiable de las lámparas CDM de 35, 50 y 70 W

### Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,25 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	26 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	24

Cableado	
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	2,0 m
Tipo de conector	Inserción

Temperatura	
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C
Temperatura máxima (máx.)	75 °C



Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	/I
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Peso neto (pieza)	0,360 kg

Aprobación y aplicación	
Norma de seguridad	IEC 61347-2-3
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093365900
Código de pedido	93365900
Código 12NC	913700665166
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900933659
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900933666

## PrimaVision Compact para CDM

### Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

