




AspiraVision Compact para CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision es el modelo de excelencia en tecnología de equipo electrónico de HID, de gama alta, compacta, ligera y fácil de usar, con funciones añadidas para lograr un rendimiento óptimo de las lámparas CDM de 35, 50 y 70 W. El último modelo de multipotencia permite utilizar un sólo equipo para alimentar lámparas de 35W, 50W o 70W (selector en la carcasa del equipo)

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,25 mA
Anchura de corriente de irrupción	10 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	8 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	58
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Cableado	
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	2 m
Tipo de conector	WAGO series 804
Temperatura	
Vida útil con temperatura (nom.)	80 °C


Controles y regulación	
Interfaz de control	-
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	/S
Peso neto (pieza)	0,220 kg
Aprobación y aplicación	
Norma de seguridad	EN 61347-2-12 y 2-1
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	Certificado F Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE Certificado CB Certificado VDE-EMC
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision Compact para CDM

Full EOC	871829123310700
Código de pedido	23310700
Código 12NC	913700683866
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291233107

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291233114

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

