



# HID-AspiraVision CDM

## HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision est la marque d'excellence de la technologie des appareillages électroniques intelligents : de haute qualité, compacts, légers et faciles à utiliser, avec des fonctionnalités supplémentaires pour une performance optimale des lampes CDM 35, 50 et 70 W. La fonction de commutation récemment ajoutée est synonyme d'une flexibilité optimale pour les utilisateurs intégrant trois choix de puissances différentes dans un seul ballast.

### Données du produit

Fonctionnement et électricité		Température	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Durée de vie à la température du produit (nom.)	80 °C
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Commandes et gradation	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Interface de commande	-
Courant de fuite (max.)	0,25 mA	Mécanique et boîtier	
largeur d'impulsion du courant d'appel	10 ms	Corps du luminaire	/S
Pic de courant d'appel (max.)	8 A	Poids net (pièce)	0,220 kg
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	58	Approbation et application	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV	Norme de sécurité	EN 61347-2-12 et 2-1
Câblage		Norme environnementale	ISO 14001
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	2 m	Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE Certificat CB Marquage VDE-EMC
Type de connecteur	Gamme WAGO 804	Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 55 °C


## HID-AspiraVision CDM

### Données du produit

Nom du produit de la commande	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871829123310700
Code de commande	23310700

Code 12NC	913700683866
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291233107
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291233114

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

