



# AspiraVision Compact for CDM

## HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision è simbolo di eccellenza nel campo della tecnologia degli alimentatori elettronici HID: alta qualità, compattezza, leggerezza e facilità d'uso, con caratteristiche migliorate per performance ottimali della lampade CDM da 35, 50 e 70 W. La funzione di commutazione di recente introduzione offre la massima flessibilità agli utenti, integrando tre diverse opzioni di wattaggio in un solo driver.

### Dati del prodotto


| Funzionamento e parte elettrica                                         |                                 | Controlli e dimmerazione        |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione in ingresso                                                    | Da 220 a 240 V                  | Interfaccia di controllo        | -                                                                                          |
| Frequenza di linea                                                      | 50 to 60 Hz                     |                                 |                                                                                            |
| Frequenza di ingresso                                                   | Da 50 a 60 Hz                   | Meccanica e corpo               |                                                                                            |
| Corrente di dispersione (Max)                                           | 0,25 mA                         | Corpo                           | /S                                                                                         |
| Larghezza corrente di spunto                                            | 10 ms                           | Peso netto (Pezzo)              | 0,220 kg                                                                                   |
| Picco corrente di spunto (Max)                                          | 8 A                             |                                 |                                                                                            |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 58                              | Approvazione e applicazione     |                                                                                            |
| Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)                      | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV | Standard di sicurezza           | EN 61347-2-12 e 2-1                                                                        |
|                                                                         |                                 | Standard ambientale             | ISO 14001                                                                                  |
|                                                                         |                                 | Marchi di approvazione          | Marchio F Marchio CE Certificato ENEC<br>Certificato VDE Certificato CB Marchio<br>VDE-EMC |
|                                                                         |                                 | Intervallo temperatura ambiente | Da -20 °C a 55 °C                                                                          |
| Cablaggio                                                               |                                 | Dati del prodotto               |                                                                                            |
| Lunghezza cavo da dispositivo a lampada                                 | 2 m                             | Nome prodotto ordine            | HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V<br>50/60Hz                                                  |
| Tipo connettore                                                         | WAGO serie 804                  | Nome completo prodotto          | HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V<br>50/60Hz                                                  |
| Temperatura                                                             |                                 |                                 |                                                                                            |
| Temp. Involucro per definire la durata (Nom)                            | 80 °C                           |                                 |                                                                                            |

AspiraVision Compact for CDM

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 871829123310700 |
| Descrizione codice locale            | HIDAV3570S      |
| Codice d'ordine                      | 23310700        |
| Codice materiale (12NC)              | 913700683866    |
| Codice locale                        | HIDAV3570S      |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1               |

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                     | 8718291233107 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna 12 |               |
| EAN/UPC - Case                                 | 8718291233114 |

Disegno tecnico



| Product                                   | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|-------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-AV C 35-70 /S CDM<br>220-240V 50/60Hz | 4,5 mm | 32,1 mm | 110,0 mm | 98,5 mm | 75,0 mm | 63,5 mm |

