




AspiraVision Compact für CDM

HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

HID-AspiraVision ist das neue, innovativste elektronische MultiWatt Vorschaltgerät für CDM-Lampen. Die kürzlich ergänzte Umschaltfunktion bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, da das Betriebsgerät jetzt auf drei unterschiedliche Lampen-Leistungen eingestellt werden kann. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	250 mA
Einschaltstromweite	10 ms
Einschaltstrom (max.)	8 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	58
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Verdrahtung	
Kabellänge von Gerät zu Lampe	2 m
Anschlusstyp	WAGO Serie 804
Temperatur	
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Steuerungsschnittstelle	-


Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	/I
Nettogewicht (Stück)	0,330 kg
Genehmigung und Anwendung	
Sicherheitsstandard	EN 61347-2-12 und 2-1
Zeichen & Zertifikate	EMV HEE F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE Zertifikat CB Zertifikat VDE Zeichen C-Tick Zertifikat China Quality-Zertifikat
CE-Zeichen	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Produktdaten	
Bestell-Produktname	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	871829123312100
Bestellcode	8718291233121

AspiraVision Compact für CDM

Material-Nr. (12NC)	913700684066
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291233121
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12

EAN Umverpackung	8718291233138
------------------	---------------

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

