



AspiraVision Compact para CDM

HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision es el modelo de excelencia en tecnología de equipo electrónico de HID, de gama alta, compacta, ligera y fácil de usar, con funciones añadidas para lograr un rendimiento óptimo de las lámparas CDM de 35, 50 y 70 W. El último modelo de multipotencia permite utilizar un sólo equipo para alimentar lámparas de 35W, 50W o 70W (selector en la carcasa del equipo)

Datos del producto


Operativos y eléctricos		Controles y regulación	
Tensión de entrada	220 a 240 V	Interfaz de control	-
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Mecánicos y de carcasa	
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	250 mA	Carcasa	/I
Anchura de corriente de irrupción	10 ms	Peso neto (pieza)	0,330 kg
Pico de corriente de irrupción (máx.)	8 A		
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	58	Aprobación y aplicación	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV	Norma de seguridad	EN 61347-2-12 y 2-1
		Marcas de conformidad	EMC HEE Certificado F Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE Certificado CB Certificado VDE Certificado C-Tick Certificación de calidad en China
Cableado		Marca CE	Sí
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	2 m	Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Tipo de conector	WAGO series 804		
Temperatura		Datos de producto	
Vida útil con temperatura (nom.)	80 °C	Nombre de producto del pedido	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
		Nombre completo del producto	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
		Full EOC	871829123312100

AspiraVision Compact para CDM

Código de pedido	23312100
Código 12NC	913700684066
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291233121
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12

Embalaje con código EAN/UPC	8718291233138
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

