



DynaVision Programmable Xtreme for CPO

HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V

Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade CPO; progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

Dati del prodotto


Funzionamento e parte elettrica		Tipo connettore	
Tensione in ingresso	208-240-277 V	WAGO serie 804	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Temperatura	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	
Fattore di potenza 50% del carico (Min)	0,94	80 °C	
Corrente di dispersione (Max)	0,7 mA	Controlli e dimmerazione	
Larghezza corrente di spunto	0,24 ms	Interfaccia di controllo	
Corrente in ingresso (Nom)	0.33 A	PROG	
Picco corrente di spunto (Max)	28 A	Meccanica e corpo	
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	11	Corpo	
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL	Q	
Cablaggio		Peso netto (Pezzo)	
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	10 m	0,820 kg	
		Approvazione e applicazione	
		Standard di sicurezza	
		IEC 607, 609, 926, 928 [Non esistono standard per i driver delle lampade HID.	

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

	Utilizzare i requisiti di questi standard se considerati rilevanti per il prodotto.]
Standard ambientale	ISO 14001
Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato CB Certificato ENEC Certificato VDE-EMV
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 °C a 55 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V
Nome completo prodotto	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V
Full EOC	871829124149200

Descrizione codice locale	HIDDV60CPOQ
Codice d'ordine	24149200
Codice materiale (12NC)	913700685766
Codice locale	HIDDV60CPOQ
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291241492
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291241508

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

