



DynaVision Programmable Xtreme for SON

HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade SON, progettati per risparmiare energia tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

Dati del prodotto


Funzionamento e parte elettrica		Temperatura	
Tensione in ingresso	208-240-277 V	Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	80 °C
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		
Corrente di dispersione (Max)	0,7 mA		
Larghezza corrente di spunto	0,24 ms		
Corrente in ingresso (Nom)	0.27 A		
Picco corrente di spunto (Nom)	28 A		
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	11		
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL		
Cablaggio		Controlli e dimmerazione	
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	10 m	Interfaccia di controllo	PROG
Tipo connettore	WAGO serie 804		
		Meccanica e corpo	
		Corpo	Q
		Peso netto (Pezzo)	0,820 kg
		Approvazione e applicazione	
		Standard di sicurezza	IEC 607, 609, 926, 928 [Non esistono standard per i driver delle lampade HID. Utilizzare i requisiti di questi standard se considerati rilevanti per il prodotto.]
		Standard ambientale	ISO 14001

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV
Marchio CE	Si
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 °C a 55 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V
Nome completo prodotto	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V
Full EOC	871829166924100
Descrizione codice locale	HIDDV50SONQ

Codice d'ordine	66924100
Codice materiale (12NC)	913700693366
Codice locale	HIDDV50SONQ
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291669241
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291669258

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

