




MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	1,260 kg
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Gesamt-Produktcode	871869674078100
Bestellcode	8718696740781
Material-Nr. (12NC)	913700751926
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696740781
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696740798

MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

