


HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonnikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz

Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba


Mechanika i korpus	
Waga netto (szt.)	1,260 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Znak CE	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Pełna nazwa produktu	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674078100
Kod zamówienia	74078100
Materiał Nr (12NC)	913700751926
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696740781
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718696740798

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rysunki techniczne



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.