

PHILIPS

Lighting



Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON



Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	1,270 kg
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz
Nom de produit complet	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz
Code EOC	871869674080400
Code de commande	8718696740804
Code 12NC	913700752026
Code de commande local	BSN50L33-A2TS
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696740804
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696740811

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

