

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON



Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	1,260 kg
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Nome completo prodotto	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674082800
Descrizione codice locale	BSN70K302ITS
Codice d'ordine	74082800
Codice materiale (12NC)	913700752126
Codice locale	BSN70K302ITS
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696740828
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696740835

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Disegno tecnico



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

