




HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnerade elektromagnetiska driftdon i koppar för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- och SON-ljuskällor


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz
Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv
Mekanik och armaturhus	
Nettovikt (styck)	1,400 kg
Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat
CE-märkning	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Fullständigt produktnamn	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674086600
Beskrivning av lokal kod	7981538
Beställningsnummer	913700752326
Materialnummer (12NC)	913700752326
Lokal kod	7981538
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696740866
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696740873

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/HPI

Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

