

# HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI

## BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Balastos de cobre/hierro electromagnéticos encapsulados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON



### Datos del producto

| Operativos y eléctricos |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Tensión de entrada      | 230 V                           |
| Line Frequency          | 50 Hz                           |
| Frecuencia de entrada   | 50 Hz                           |
| Cableado                |                                 |
| Tipo de conector        | Tornillo                        |
| Mecánicos y de carcasa  |                                 |
| Peso neto (pieza)       | 1,380 kg                        |
| Aprobación y aplicación |                                 |
| Marcas de conformidad   | Certificado CE Certificado ENEC |
| Marca CE                | Sí                              |

| Datos de producto                          |                             |
|--|-----------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz |
| Nombre completo del producto               | BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz |
| Full EOC                                   | 871869674094100             |
| Código de pedido                           | 74094100                    |
| Código 12NC                                | 913700752526                |
| Cantidad por paquete                       | 1                           |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718696740941               |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 6                           |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718696740958               |

# HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI

## Plano de dimensiones



| Product                     | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz | 123 mm | 108 mm | 65 mm | 53 mm | 6,2 mm |

